



# MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT

## Описание семейства

Philips Pinch Protection

MSR filling

Gold plated lamp caps

## Product Benefits

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Pure, white light; color point close to black body line. Consistent color impression over MSR Range
- Reduces early lamp or lamp holder failures

| Описание продукта                         |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Код заказа                                | 207074 45                   |
| Код изделия                               | 871150020707445             |
| lccod                                     |                             |
| Название изделия                          | MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT   |
| Название изделия для заказа               | MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT/4 |
| Тип упаковки                              | 1 Carton                    |
| Штук в упаковке                           | 1                           |
| Конфигурация упаковки                     | 4                           |
| Пачек в коробке                           | 4                           |
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500207074               |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) |                             |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500207081               |
| Логистический код (12NC)                  | 9281 736 05108              |
| Код ILCOS                                 |                             |
| Вес нетто 1 штуки                         | 0.034 KG                    |
| Изделие-преемник                          |                             |
| Описание системы                          | SA/2 DE                     |
| Цоколь                                    | SFC10-4                     |
| Исполнение                                | -                           |
| Положение горения                         | any                         |
| Основное применение                       | Диско/Театр                 |
| Срок службы при 50% отказов EM            | 750 hr                      |
| Исходная мощность лампы                   | 400W                        |
| Мощность лампы                            | 400 W                       |
| Ток в лампе                               | 8.4 A                       |
| Цветовой код                              | -                           |
| Индекс цветопередачи                      | 70 Ra8                      |
| Цветовая температура                      | 7500 K                      |

# PHILIPS


| Описание продукта       |          |
|-------------------------|----------|
| Световой поток лампы EM | 27000 Lm |
| Светоотдача лампы EM    | 68 Lm/W  |




MSR Gold™ SA(2) DE  
MSR Gold 1200W/700W/900W/1500W/400W SA/2 DE/SA/DE




MSR Gold™ 1200 SA/DE




Цоколь SFC10-4




Положение горения апу



MSR Gold 400W



MSR Gold 400W SA/2 DE



MSR Gold 400W SA/2 DE



MSR Gold™ SA/DE

MSR Gold 1200W/1500W/400W/575W/700W SA/2 DE/SA/DE

|                    | A     | A     | A     | A     | A     | A     |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Название изделия   | Min   | Min   | Min   | Nom   | Nom   | Nom   |
| MSR Gold™ 400 SA/2 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.8 | 114.8 | 114.8 |

|                  | A   | A   | A   | A   | A   | A   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Название изделия | Min | Min | Min | Nom | Nom | Nom |
| DE 1CT           |     |     |     |     |     |     |

|                           | A     | A     | A     | C   | C   | C   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Название изделия          | Max   | Max   | Max   | Max | Max | Max |
| MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 136 | 136 | 136 |

|                           | D    | D    | D    | L   | L   | L   |
|---------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Название изделия          | Max  | Max  | Max  | Min | Min | Min |
| MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT | 16.5 | 16.5 | 16.5 | -   | -   | -   |

|                           | L   | L   | L   | L   | L   | L   |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Название изделия          | Nom | Nom | Nom | Max | Max | Max |
| MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

|                           | O   | O   | O   |
|---------------------------|-----|-----|-----|
| Название изделия          | Nom | Nom | Nom |
| MSR Gold™ 400 SA/2 DE 1CT | 3.0 | 3.0 | 3.0 |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000